




Sistem de măsurare a planeității ProLevel 100, Tip: 100



Date comandă

Numărul de comandă	467576 100
GTIN	2050002078178
Clasa articolului	40N

Descriere

Execuție:

Măsurare rapidă, flexibilă a planeității pe suprafețe dreptunghiulare, rotunde sau complexe.

Avantaj:

- **Măsurare rapidă și simplă a planeității.**
- **Întocmire și stocare rapidă a modelelor.**
- **Detector cu o suprafață a senzorului de 70 mm și rezoluție de 10 µm. Măsurări chiar și în condiții de lumină slabă.**
- **Rază de acțiune 80 m.**
- **Evaluare directă a planeității în 3D și culorii. Erorile de măsurare pot fi detectate și corectate direct.**

Livrare:

Laser rotativ auto-nivelator T430, receptor laser R310, telecomandă RC310, magnet cu comutație cu talpă prismatică, adaptor de măsurare M8, alimentator, geantă robustă de transport.

Descriere tehnică

Rază de acțiune	80 m
Precizie (receptor)	$\pm 0,02 + 0,03\%$ liniaritate mm
Precizie de nivelare	$\pm 0,02$ mRad
Rezoluție (receptor)	0,01 mm
Interfață	RS 485 & IR
Clasa laserului	2
Tip produs	Dispozitiv de nivelare laser

