

**VNMG 160404, Categorie: CA025P****Date comandă**

Numărul de comandă	251752 CA025P
GTIN	4960664857715
Clasa articolului	25E

Descriere tehnică

Categorie	CA025P
Materialul sculei	Carbură
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	105 - 435 m/min
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Avans f	0,13 - 0,4 mm/rot
Rază la colț	0,4 mm
Sfărâmător de așchii	PQ
Aplicația principală	P
Adâncime de tăiere a_p	0,2 - 2,5 mm
Strat de acoperire	CVD
Cod ISO Plăcuță amovibilă	VNMG 160404

Numărul de schimbări / tășuri

4

Tip produs

Plăcuță amovibilă pentru strunjire