

**WNMG 080404, Categorie: CA025P****Date comandă**

Numărul de comandă	252012 CA025P
GTIN	4960664865802
Clasa articolului	25E

**Descriere tehnică**

Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	70 - 420 m/min
Categorie	CA025P
Avans $f$	0,07 - 0,3 mm/rot
Rază la colț	0,4 mm
Materialul sculei	Carbură
Adâncime de tăiere $a_p$	0,5 - 2 mm
Codificare finisare / degroșare	pentru finisare
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Sfărâmbător de așchii	HQ
Aplicația principală	P
Strat de acoperire	CVD
Cod ISO Plăcuță amovibilă	WNMG 080404

Numărul de schimbări / tășuri	6
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire