


**WNMG 080412, Categorie: CA025P**

**Date comandă**

Numărul de comandă	252116 CA025P
GTIN	4960664865925
Clasa articolului	25E

**Descriere**

WNMG 080412 CA025P Categorie: CA025P

Sfărâmbător de așchii: PS

Toleranță: M

Adâncime de tăiere  $a_p$ : 1 - 3,8 mm

Avans  $f$ : 0,15 - 0,6 mm/rot

Viteză de așchiere  $v_c$  Aplicație principală: 70 - 420 m/min

**Descriere tehnică**

Aplicația principală	P
Sfărâmbător de așchii	PS
Codificare finisare / degroșare	Degroșare
Rază la colț	1,2 mm
Adâncime de tăiere $a_p$	1 - 3,8 mm
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	70 - 420 m/min
Categorie	CA025P

Avans f	0,15 - 0,6 mm/rot
Materialul sculei	Carbură
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Strat de acoperire	CVD
Cod ISO Plăcuță amovibilă	WNMG 080412
Numărul de schimbări / tășuri	6
Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire