

**WNMG 080412 Wiper, Categorie: CA025P****Date comandă**

Numărul de comandă	252117 CA025P
GTIN	4960664865758
Clasa articolului	25E

**Descriere**

WNMG 080412 Wiper CA025P Categorie: CA025P  
Sfărâmatör de aşchii: WQ  
Toleranță: M  
Adâncime de tăiere  $a_p$ : 1 - 3,8 mm  
Avans  $f$ : 0,15 - 0,6 mm/rot  
Viteză de aşchiere  $v_c$  Aplicație principală: 70 - 420 m/min

**Descriere tehnică**

Materialul sculei	Carbură
Categorie	CA025P
Sfărâmatör de aşchii	WQ
Adâncime de tăiere $a_p$	1 - 3,8 mm
Codificare finisare / degroşare	Degroşare
Condiție de tăiere	uşor întreruptă
Viteză de aşchiere $v_c$ Aplicație principală	70 - 420 m/min

Rază la colț	1,2 mm
Avans f	0,15 - 0,6 mm/rot
Aplicația principală	P
Strat de acoperire	CVD
Cod ISO Plăcuță amovibilă	WNMG 080412
Numărul de schimbări / tășuri	6
Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire