

**WNMG 080416, Categorie: CA025P****Date comandă**

Numărul de comandă	252118 CA025P
GTIN	4960664865932
Clasa articolului	25E

Descriere

WNMG 080416 CA025P Categorie: CA025P

Sfârâmător de aşchii: PS

Toleranță: M

Adâncime de tăiere a_p : 1 - 3,8 mm

Avans f : 0,15 - 0,6 mm/rot

Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 70 - 420 m/min

Descriere tehnică

Avans f	0,15 - 0,6 mm/rot
Adâncime de tăiere a_p	1 - 3,8 mm
Aplicația principală	P
Sfârâmător de aşchii	PS
Categorie	CA025P
Rază la colț	1,6 mm
Condiție de tăiere	ușor întreruptă

Materialul sculei	Carbură
Codificare finisare / degroșare	Degroșare
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	70 - 420 m/min
Strat de acoperire	CVD
Cod ISO Plăcuță amovibilă	WNMG 080416
Numărul de schimbări / tăișuri	6
Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire