



**CNMG 120408, Categorie: PR005S**

**Date comandă**

Numărul de comandă	250104 PR005S
GTIN	4960664836345
Clasa articolului	25E

**Descriere**

CNMG 120408 PR005S Categorie: PR005S

Sfârâmător de aşchii: MQ

Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm

Avans  $f$ : 0,03 - 0,12 mm/rot

Viteză de aşchiere  $v_c$  Aplicație principală: 30 - 90 m/min

**Descriere tehnică**

Aplicația principală	S
Viteză de aşchiere $v_c$ Aplicație principală	30 - 90 m/min
Adâncime de tăiere $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Categorie	PR005S
Materialul sculei	Carbura
Rază la colț	0,8 mm
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Avans $f$	0,03 - 0,12 mm/rot

Sfârâmător de așchii	MQ
Condiție de tăiere	continuă
Strat de acoperire	Megacoat Hard
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CNMG 120408
Numărul de schimbări / tăișuri	4
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire