


CNMG 120408, Categorie: PR005S

Date comandă

Numărul de comandă	250212 PR005S
GTIN	4960664836406
Clasa articolului	25E

Descriere

CNMG 120408 PR005S Categorie: PR005S
 Sfârâmător de aşchii: MU
 Adâncime de tăiere a_p : 0,5 - 4 mm
 Avans f : 0,05 - 0,15 mm/rot
 Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 30 - 90 m/min

Descriere tehnică

Avans f	0,05 - 0,15 mm/rot
Materialul sculei	Carbura
Aplicația principală	S
Condiție de tăiere	continuă
Categorie	PR005S
Sfârâmător de aşchii	MU
Codificare finisare / degroșare	Degroșare
Rază la colț	0,8 mm

Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	30 - 90 m/min
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 4 mm
Strat de acoperire	Megacoat Hard
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CNMG 120408
Numărul de schimbări / tăișuri	4
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire