


DNMG 150604, Categorie: PR005S

Date comandă

Numărul de comandă	250696 PR005S
GTIN	4960664836574
Clasa articolului	25E

Descriere

DNMG 150604 PR005S Categorie: PR005S
 Sfârâmător de așchii: MQ
 Adâncime de tăiere a_p : 0,2 - 1,5 mm
 Avans f : 0,03 - 0,12 mm/rot
 Viteză de așchiere v_c Aplicație principală: 30 - 90 m/min

Descriere tehnică

Sfârâmător de așchii	MQ
Codificare finisare / degroșare	pentru finisare
Condiție de tăiere	continuă
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	30 - 90 m/min
Rază la colț	0,4 mm
Adâncime de tăiere a_p	0,2 - 1,5 mm
Aplicația principală	S
Categorie	PR005S

Materialul sculei	Carbură
Avans f	0,03 - 0,12 mm/rot
Strat de acoperire	Megacoat Hard
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DNMG 150604
Numărul de schimbări / tășuri	4
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire