


**DNMG 150608, Categorie: PR015S**

**Date comandă**

Numărul de comandă	250697 PR015S
GTIN	4960664837342
Clasa articolului	25E

**Descriere**

DNMG 150608 PR015S Categorie: PR015S  
 Sfârâmător de aşchii: MQ  
 Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm  
 Avans  $f$ : 0,05 - 0,18 mm/rot  
 Viteză de aşchiere  $v_c$  Aplicație principală: 25 - 70 m/min

**Descriere tehnică**

Materialul sculei	Carbură
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Codificare finisare / degroșare	pentru finisare
Rază la colț	0,8 mm
Avans $f$	0,05 - 0,18 mm/rot
Aplicația principală	S
Viteză de aşchiere $v_c$ Aplicație principală	25 - 70 m/min
Categorie	PR015S

Adâncime de tăiere $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Sfârâmător de aşchii	MQ
Strat de acoperire	Megacoat Hard
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DNMG 150608
Numărul de schimbări / tăişuri	4
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire