


DNMG 150608, Categorie: PR005S

Date comandă

Numărul de comandă	250797 PR005S
GTIN	4960664836604
Clasa articolului	25E

Descriere

DNMG 150608 PR005S Categorie: PR005S

Sfărâmbător de așchii: MU

Adâncime de tăiere a_p : 0,5 - 3,5 mm

Avans f : 0,05 - 0,15 mm/rot

Viteză de așchiere v_c Aplicație principală: 30 - 90 m/min

Descriere tehnică

Materialul sculei	Carbură
Rază la colț	0,8 mm
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Categorie	PR005S
Avans f	0,05 - 0,15 mm/rot
Condiție de tăiere	continuă
Sfărâmbător de așchii	MU
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	30 - 90 m/min

Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 3,5 mm
Aplicația principală	S
Strat de acoperire	Megacoat Hard
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DNMG 150608
Numărul de schimbări / tășuri	4
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire