



**SNMG 120408, Categorie: PR005S**

**Date comandă**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 251164 PR005S |
| GTIN               | 4960664836628 |
| Clasa articolului  | 25E           |

**Descriere**

SNMG 120408 PR005S Rază la colț: 0,8 mm  
 Categorie: PR005S  
 Sfărâmător de așchii: MQ  
 Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,4 - 1,5 mm  
 Avans  $f$ : 0,03 - 0,12 mm/rot  
 Viteză de așchiere  $v_c$  Aplicație principală: 30 - 90 m/min

**Descriere tehnică**

|   |                    |
|---|--------------------|
| Codificare finisare / degroșare               | pentru finisare    |
| Materialul sculei                             | Carbura            |
| Sfărâmător de așchii                          | MQ                 |
| Aplicația principală                          | S                  |
| Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală | 30 - 90 m/min      |
| Condiție de tăiere                            | continuă           |
| Avans $f$                                     | 0,03 - 0,12 mm/rot |

|                               |                                    |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Rază la colț                  | 0,8 mm                             |
| Categorie                     | PR005S                             |
| Adâncime de tăiere $a_p$      | 0,4 - 1,5 mm                       |
| Strat de acoperire            | Megacoat Hard                      |
| Cod ISO Plăcuță amovibilă     | SNMG 120408                        |
| Numărul de schimbări / tășuri | 8                                  |
| Tip produs                    | Plăcuță amovibilă pentru strunjire |