

**TNMG 160404, Categorie: PR015S****Date comandă**

Numărul de comandă	251582 PR015S
GTIN	4960664837502
Clasa articolului	25E

**Descriere tehnică**

Categorie	PR015S
Adâncime de tăiere $a_p$	0,5 - 3,5 mm
Viteză de aşchiere $v_c$ Aplicație principală	25 - 70 m/min
Codificare finisare / degroşare	Degroşare
Aplicația principală	S
Avans $f$	0,05 - 0,18 mm/rot
Rază la colț	0,4 mm
Materialul sculei	Carbura
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Sfărâmatăor de aşchii	MU
Strat de acoperire	Megacoat Hard
Cod ISO Plăcuță amovibilă	TNMG 160404

Numărul de schimbări / tășuri	6
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire