

**TNMG 160404, Categorie: PR005S****Date comandă**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 251582 PR005S |
| GTIN               | 4960664836741 |
| Clasa articolului  | 25E           |

**Descriere tehnică**

|   |                    |
|---|--------------------|
| Rază la colț                                  | 0,4 mm             |
| Codificare finisare / degroșare               | Degroșare-finisare |
| Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală | 30 - 90 m/min      |
| Aplicația principală                          | S                  |
| Materialul sculei                             | Carbură            |
| Condiție de tăiere                            | continuă           |
| Adâncime de tăiere $a_p$                      | 0,5 - 3,5 mm       |
| Avans $f$                                     | 0,05 - 0,15 mm/rot |
| Categorie                                     | PR005S             |
| Sfărâmător de așchii                          | MU                 |
| Strat de acoperire                            | Megacoat Hard      |
| Cod ISO Plăcuță amovibilă                     | TNMG 160404        |

|                               |                                    |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Numărul de schimbări / tășuri | 6                                  |
| Tip produs                    | Plăcuță amovibilă pentru strunjire |