

**WNMG 080404, Categorie: PR005S****Date comandă**

Numărul de comandă	252012 PR005S
GTIN	4960664836833
Clasa articolului	25E

**Descriere tehnică**

Adâncime de tăiere $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Aplicația principală	S
Avans $f$	0,03 - 0,13 mm/rot
Codificare finisare / degroșare	pentru finisare
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	30 - 90 m/min
Categorie	PR005S
Sfărâmător de așchii	MQ
Rază la colț	0,4 mm
Condiție de tăiere	continuă
Materialul sculei	Carbură
Strat de acoperire	Megacoat Hard
Cod ISO Plăcuță amovibilă	WNMG 080404

Numărul de schimbări / tășuri	6
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire