



**WN.G 080408, Categorie: PR005S**

**Date comandă**

Numărul de comandă	252114 PR005S
GTIN	4960664836895
Clasa articolului	25E

**Descriere**

WN.G 080408 PR005S Categorie: PR005S

Sfârâmător de aşchii: MU

Toleranță: M

Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,5 - 3,5 mm

Avans  $f$ : 0,05 - 0,15 mm/rot

Viteză de aşchiere  $v_c$  Aplicație principală: 30 - 90 m/min

**Descriere tehnică**

Codificare finisare / degroșare	Degroșare
Aplicația principală	S
Rază la colț	0,8 mm
Materialul sculei	Carbură
Avans $f$	0,05 - 0,15 mm/rot
Viteză de aşchiere $v_c$ Aplicație principală	30 - 90 m/min
Condiție de tăiere	continuă

Adâncime de tăiere $a_p$	0,5 - 3,5 mm
Categorie	PR005S
Sfărâmător de așchii	MU
Strat de acoperire	Megacoat Hard
Cod ISO Plăcuță amovibilă	WNMG 080408
Numărul de schimbări / tăișuri	6
Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire