

**CCGT 030102, Categorie: PR1535****Date comandă**

Numărul de comandă	260041 PR1535
GTIN	4960664871551
Clasa articolului	25E

Descriere

CCGT 030102 PR1535 Categorie: PR1535

Sfârâmător de aşchii: MFP-PF

Adâncime de tăiere a_p : 0,03 - 0,2 mm

Avans f : 0,02 - 0,1 mm/rot

Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 70 - 160 m/min

Viteză de aşchiere v_c Aplicație secundară: 40 - 60 m/min

Descriere tehnică

Categorie	PR1535
Aplicație secundară	S
Condiție de tăiere	continuă
Viteză de aşchiere v_c Aplicație secundară	40 - 60 m/min
Rază la colț	0,2 mm
Adâncime de tăiere a_p	0,03 - 0,2 mm
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	70 - 160 m/min

Aplicația principală	M
Avans f	0,02 - 0,1 mm/rot
Codificare finisare / degroșare	pentru finisare
Materialul sculei	Carbura
Sfărâmător de așchii	MFP-PF
Strat de acoperire	Megacoat Nano
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CCGT 030102
Numărul de schimbări / tășuri	2
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire