

**TNMG 160404, Categorie: PR005S****Date comandă**

Numărul de comandă	251472 PR005S
GTIN	4960664836697
Clasa articolului	25E

Descriere tehnică

Adâncime de tăiere a_p	0,2 - 1,5 mm
Avans f	0,03 - 0,25 mm/rot
Condiție de tăiere	continuă
Rază la colț	0,4 mm
Categorie	PR005S
Materialul sculei	Carbura
Codificare finisare / degroșare	pentru finisare
Sfărâmător de așchii	MQ
Aplicația principală	S
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	30 - 90 m/min
Strat de acoperire	Megacoat Hard
Cod ISO Plăcuță amovibilă	TNMG 160404
Numărul de schimbări / tășuri	6

Tip produs

Plăcuță amovibilă pentru strunjire