

Garant**Șubler pentru atelier cu ajustare fină, Interval de măsurare: 500mm****Date comandă**

Numărul de comandă	415090 500
GTIN	4062406065218
Clasa articolului	40Z

Descriere**Execuție:**

Vârfuri de măsurare teșite pentru operații de măsurare pe fundul filetelui și în canelurile înguste. Extremitatea ciocurilor în trepte și rotunjite pentru măsurări interioare. Scalare cu contrast pentru o citire simplă la măsurări în interior și exterior. Citire directă a dimensiunii interioare printr-o scalare suplimentară. Cu reglaj fin. Cu șurub de blocare. Ref. 300 complet călitate, de la Ref. 500 suprafețele de măsurare sunt călitate.

Descriere tehnică

Lungimea ciocului	150 mm
Ambalaj	Cutie stabilă
Calibrarea	A1
Gradație	1/20 mm
Ø umeri pentru măsurarea interioară	20 mm
Domeniu de măsurare	0 - 500 mm
Standard	ISO 13385
Abatere de măsurare E MPE	± 0,07 mm
Ajustare fină	da
Cioc măsurare	da
Tehnică de măsurare	analog

Material	Oțel superior, INOX
Tip produs	Șubler digital pentru atelier

Servicii

Calibrare DAkkSȘublere / Șublere de adâncime Domeniu de măsurare maxim 500 mm	021010 500
CalibrareȘublere / șublere de adâncime Domeniu de măsurare maxim 500 mm	021000 500