

Garant
Capete de frezat la 90°, Coadă Weldon, Ø D / număr de dinți Z: 10/1mm


Date comandă

Numărul de comandă	215800 10/1
GTIN	4045197702630
Clasa articolului	210

Descriere

Aplicație:

Utilizare universală pentru toate materialele.

- Frezare pe colț și frezarea canalelor, copiere în interior, frezare circulară, frezare circulară a găurii, frezarea circumferinței.

Notă:

GARANT șurubelnița dinamometrică TQ Cod **211750 Ref. 1,2** se va folosi cu tija Cod **674252 Ref. 8IP**.

- Înlocuiți șuruburile de strângere ale plăcuței amovibile după o perioadă îndelungată de utilizare. Se va monta doar bine unsă (de ex. cu pastă de cupru).

Descriere tehnică

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	219814 (8IP; 1,2 Nm)
Lungimea totală L_{ges}	80 mm
Ø cozii D_s h6	16 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	AP.. 1003..
Ø tăişului D_c	10 mm
Lungime activă L_1	28 mm
Număr de dinți Z	1
Lungime de aşezare cu înclinație α_{max}	4,85 mm
Frezare circulară a găurii Ø D_{max}	18 mm

Frezare circulară a găurii $\varnothing D_{\min}$	17 mm
Unghi de așezare cu înclinație α_{\max}	2,94 grad
$\varnothing D_3$	7 mm
Tip de coadă	Coadă Weldon
Unghi de reglare κ	90 grad
Utilizarea frezei	Frezare pe colț
Utilizarea frezei	Frezare circulară
Utilizarea frezei	Prelucrare înclinată
Răcire interioară	da
Strategie de așchiere	MTC
Schimbare sculă	PowerCard
Tip produs	Freză

Accesorii

Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 1,2 Nm	211750 1,2
Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP	674252 8IP
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile 10 buc.	219814