

**Mașini de debavurat și de șanfrenat, Tip: EKF450****Date comandă**

Numărul de comandă	078121 EKF450
GTIN	4250187507243
Clasa articolului	07E

Descriere**Execuție:**

Mașină de șanfrenare cu pornire lină și protecție termică în formă compactă pentru prelucrarea muchiilor drepte, a razelor interioare și exterioare, precum și a găurilor mai mari de la Ø 22mm. Ajustarea fină permite atât realizarea teșiturilor ușoare, cât și a celor late. Cu cap portcuțit pentru forță redusă de așchiere. Șanfren 45° – lățime fără trepte 0 - 6 mm.

Livrare:

Inclusiv freză, **3 plăcuțe amovibile din carbură**, colector de așchii Cod 084520, geantă de transport.

Notă:

Este necesară o înălțime de minim 2 mm de la muchia piesei pentru a realiza ghidarea cu rolă.

Descriere tehnică

Lățime	138 mm
Înălțime	295 mm
Greutate	4 kg
Putere absorbită	1500 W

Tensiune de rețea	230 V
Denumirea producătorului	EKF450
Lungime	310 mm
Turație maximă	6000 min ⁻¹
Teșitură	45°
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Ambalaj	Geantă de transport
Tip produs	Mașini de debavurat și de șanfrenat

Accesorii

Sculă de frezareCu 3 tășuri Tip ZFR450	078133 ZFR450
Set de plăcuțe amovibile din carbură, 3 buc., SHM 200pentru oțel Tip SHM200	078128 SHM200
Șurub de schimb pentru plăcuță amovibilă EKF Execuție SCREW	078127 SCREW