



## Dulap mobil pentru scule Assistent 179N, Tip: 179N-7



### Date comandă

Numărul de comandă 918275 179N-7

GTIN 4000896214488

Clasa articolului 93H

### Descriere

#### Execuție:

Dulap mobil robust pentru scule, construcție cu pereți dubli. Carcasă cu corniere continue pentru protecția muchiilor, închidere centrală cu lacăt și blocaj de extindere bilateral. Sertare cu închidere automată. Suprafață de lucru complet etanșă, interiorul mașinii este protejat împotriva scurgerii de lichide.

2 role de ghidaj cu frână și 2 roți fixe.

Cu suprafață de lucru din plastic, rezistentă la solvenți.

#### Echipare:

Număr de sertare x înălțime frontală mm: 5x81 / 2x166

#### Culoare:

Albastru

### Descriere tehnică

Lățime 785 mm

Înălțime 1020 mm

Tip 179N-7

Lățime utilă sertare	522 mm
Greutate	90 kg
Adâncime	518 mm
Serie	Asistent
Adâncime utilă sertare	398 mm
Capacitate portantă per sertar / raft culisant	25 kg
Deschiderea sertarului (parțială / completă)	100 %
Deschiderea sertarului	Încuietoare anti-alunecare
Tip produs	Dulap mobil pentru scule