



Dulap mobil pentru scule Asistent 179N cu blat de lucru din oțel superior, Tip: 179N-6



Date comandă

Numărul de comandă	918276 179N-6
GTIN	4000896215560
Clasa articolului	93H

Descriere

Execuție:

Dulap mobil robust pentru scule, construcție cu pereți dubli. Carcasă cu corniere continue pentru protecția muchiilor, închidere centrală cu lacăt și blocaj de extindere bilateral. Sertare cu închidere automată. Suprafață de lucru complet etanșă, interiorul mașinii este protejat împotriva scurgerii de lichide.

2 role de ghidaj cu frână și 2 roți fixe.

Blat de lucru și mâner din oțel superior inoxidabil.

Echipare:

Număr de sertare x înălțime frontală mm: 3x81 / 3x166

Culoare:

Albastru

Descriere tehnică

Lățime	785 mm
Lățime utilă sertare	522 mm

Înălțime	1020 mm
Serie	Asistent
Adâncime utilă sertare	398 mm
Tip	179N-6
Greutate	90 kg
Adâncime	518 mm
Capacitate portantă per sertar / raft culisant	25 kg
Deschiderea sertarului (parțială / completă)	100 %
Deschiderea sertarului	Încuietoare anti-alunecare
Tip produs	Dulap mobil pentru scule