

**Dulap mobil pentru scule Asistent 179NXL, Tip: 179NXL-7****Date comandă**

Numărul de comandă	918277 179NXL-7
GTIN	4000896215164
Clasa articolului	93H

**Descriere****Execuție:**

Dulap mobil robust pentru scule, construcție cu pereți dubli. Carcasă cu corniere continue pentru protecția muchiilor, închidere centrală cu lacăt și blocaj de extindere bilateral. Sertare cu închidere automată. Suprafață de lucru complet etanșă, interiorul mașinii este protejat împotriva scurgerii de lichide.

2 role de ghidaj cu frână și 2 roți fixe.

Capacitate portantă totală 1000 kg. Blat de lucru și mâner de împingere din oțel superior inoxidabil.

**Echipare:**

Număr de sertare x înălțime frontală mm: 5x81 / 2x166

**Culoare:**

Albastru

**Descriere tehnică**

Lățime	959 mm
Tip	179NXL-7

Adâncime	518 mm
Lățime utilă sertare	696 mm
Înălțime	1020 mm
Greutate	125 kg
Serie	Asistent
Adâncime utilă sertare	398 mm
Capacitate portantă per sertar / raft culisant	40 kg
Deschiderea sertarului (parțială / completă)	100 %
Deschiderea sertarului	Încuietoare anti-alunecare
Tip produs	Dulap mobil pentru scule