


Garant**Burghiu conic de precizie HSS, TiN, Ø tăişului DC: 36-50mm****Date comandă**

Numărul de comandă	118030 36-50
GTIN	4045197036544
Clasa articolului	11C

Descriere**Execuție:**

Cu vârf ascuțit, nu este necesară găurirea prealabilă. Tăişuri conice în creștere și detalonare radială posterioară. Scală marcată pe canale. Coadă cu 3 suprafețe de prindere.

Strat de acoperire TiN: viteze ridicate de aşchiere și durabilitate ridicată. Special pentru materiale moi.

Aplicație:

Găurire fără bavură și fără urme de vibrație de la aşchiere. Tablă de oțel 0,1 – 2 mm, inox V2A 0,1 – 1 mm, metale neferoase: 0,1 – 5 mm, materiale plastice până la 10 mm.

Descriere tehnică

Ø tăişului D _c	36 - 50 mm
Lungimea totală	95 mm
Ø cozii	13 mm
Strat de acoperire	TiN
Materialul sculei	HSS
Standard	Normă de fabricație
Coadă tip	Coadă cu trei suprafețe de prindere
Inel colorat	fără

Tip produs

Burghie în trepte

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Alu Termo Pl	indicat în anumite condiții		
Aluminiu (cu așchii scurte)	indicat în anumite condiții		
Alu > 10% Si	indicat în anumite condiții		
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 1100 N/mm ²	recomandat		
INOX < 900 N/mm ²	recomandat		
INOX > 900 N/mm ²	indicat în anumite condiții		
GG(G)	recomandat		
Ulei	recomandat		
Umiditate maximă	recomandat		
Uscat	indicat în anumite condiții		