

**Garant**
**APMT 060220 FR, HU7810, Tip: ALU**


### Date comandă

Numărul de comandă	215626 ALU
GTIN	4045197707932
Clasa articolului	21A

### Descriere

**Notă:**

Valori de referință pentru  $a_e = 0,25 \times D$ .  $a_p = 3 \text{ mm}$ ,  $a_{p \text{ max}} = 4 \text{ mm}$ .

Rază la colț: 2 mm

Avans  $f_z$  per dinte: 0,1 mm

### Descriere tehnică

Tip	ALU
Avans $f_z$ per dinte	0,1 mm
Rază la colț	2 mm
Serie	Softcut®
Cod ISO Plăcuță amovibilă	APMT 060220 FR
Categorie	HU7810
Materialul sculei	Carbura
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru frezare

**Date utilizator**

	<b>Se recomandă pentru</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Cod ISO</b>
Alu Termo Pl	recomandat	600 m/min	N
Aluminiu (cu așchii scurte)	recomandat	500 m/min	N
Alu > 10% Si	recomandat	400 m/min	N
Umiditate maximă	indicat în anumite condiții		
Uscat	recomandat		