

Garant**GARANT Power Q Freză pentru avansuri foarte mari, cu filet, Ø D / Număr de dinți Z: 42/4mm****Date comandă**

Numărul de comandă	212809 42/4
GTIN	4062406074807
Clasa articolului	210

Descriere**Piese de schimb:**

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Cod 219799 2 (10IP; 2,2Nm).

Notă:

GARANT Șurubelnița dinamometrică TQ Cod **211750 Ref. 2,2** se va folosi cu tija Cod **674252 Ref. 10IP**.

La utilizarea prelungirilor folosiți în permanență răcirea interioară.

Descriere tehnică

$\varnothing D_1 h6$	17 mm
Frezare circulară a găurii $\varnothing D_{max}$	82 mm
Filet de prindere M	M16
Unghi de așezare cu înclinație α_{max}	1,25 grad
$\varnothing D_3$	30 mm
Număr de dinți Z	4
Lungimea totală L_{ges}	47 mm
Frezare circulară a găurii $\varnothing D_{min}$	72 mm

Plăcuță amovibilă compatibilă	XDM.090416
Serie	Power Q
Lungime de așezare cu înclinație α_{\max}	27,43 mm
$\varnothing D_2$	29 mm
Răcire interioară	da
Frezare circulară a găurii a_p	1 mm
\varnothing tăișului D_c	42 mm
Tip de coadă	cu filet
Utilizarea frezei	Pătrundere în adâncime (plunging)
Utilizarea frezei	Frezare circulară
Utilizarea frezei	Prelucrare înclinată
Strategie de așchiere	HPC
Schimbare sculă	PowerCard
Tip produs	Freză de copiere

Accesorii

Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 10IP	674252 10IP
Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 2,2 Nm	211750 2,2