

Garant**GARANT Power Q Freză pentru avansuri foarte mari Power, cu filet, Ø D / Număr de dinți Z: 25/4mm****Date comandă**

Numărul de comandă	212804 25/4
GTIN	4062406074784
Clasa articolului	210

Descriere**Piese de schimb:**

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Cod 219799 1 (8IP; 1,2Nm).

Notă:

GARANT Șurubelnița dinamometrică TQ Cod **211750 Ref. 1,2** se va folosi cu tija Cod **674252 Ref. 8IP**.

La utilizarea prelungirilor folosiți în permanență răcirea interioară.

Descriere tehnică

Ø tăişului D_c	25 mm
Filet de prindere M	M12
Frezare circulară a găurii Ø D_{min}	42 mm
Unghi de aşezare cu înclinație α_{max}	1,51 grad
Lungime de aşezare cu înclinație α_{max}	15,13 mm
Ø D_2	21 mm
Ø D_1 h6	12,5 mm
Răcire interioară	da
Număr de dinți Z	4

Frezare circulară a găurii $\varnothing D_{\max}$	48 mm
Frezare circulară a găurii a_p	0,3 mm
Serie	Power Q
Lungimea totală L_{ges}	36 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	XOM.060310
$\varnothing D_3$	17 mm
Tip de coadă	cu filet
Utilizarea frezei	Frezare circulară
Utilizarea frezei	Pătrundere în adâncime (plunging)
Utilizarea frezei	Prelucrare înclinată
Strategie de așchiere	HPC
Schimbare sculă	PowerCard
Tip produs	Freză de copiere

Accesorii

Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP	674252 8IP
Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 1,2 Nm	211750 1,2
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile 10 buc. Tip 1	219799 1