

**Carotă din carbură Adâncime de tăiere 35 mm, Ø DC: 30mm****Date comandă**

Numărul de comandă	119000 30
GTIN	4014586240176
Clasa articolului	03G

Descriere**Execuție:**

Carotă ultraperformantă din carbură cu dorn QuickIN.

Lungime totală: 77 mm pentru toate dimensiunile carotelor.

Adaptat pentru:

Sistem de schimbare rapid pentru economisirea timpului, schimbarea sculei fără folosirea cheii. Recomandată pentru mașinile de găurit cu talpă magnetică FEIN, cu adaptor pentru alte mărci. Carota prelucrează doar un inel subțire de material, economisind astfel aprox. 40% – 60% din timpul destinat procesului de aşchiere.

Livrare:

Fără vârf ejector.

Notă:

Pentru mașinile de găurit cu talpă magnetică FEIN, consultați Cod 076520/ 076524/ 076526

Grupa 0 – Echipamente și accesorii pentru atelier.

La utilizarea carotelor 119010 și 119000 este necesar vârful de centrare 119019.

Descriere tehnică

Ø nominal D _c	30 mm
Materialul sculei	Carbura
Inel colorat	fără
Tip produs	Carote

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Alu > 10% Si	indicat în anumite condiții		
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 1100 N/mm ²	recomandat		
INOX < 900 N/mm ²	recomandat		
INOX > 900 N/mm ²	recomandat		
GG(G)	recomandat		
CuZn	recomandat		
Uni	recomandat		
Ulei	recomandat		
Umiditate maximă	recomandat		
Umiditate minimă	indicat în anumite condiții		
Uscat	recomandat		