



Dispozitiv de tăiat găuri complet (fără inel de protecție) cu 1 cuțit oblic HSS-E Cod 119550, Tip: 00/12



Date comandă

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 119500 00/12 |
| GTIN | 4033591019218 |
| Clasa articolului | 16B |

Descriere

Execuție:

Dispozitiv de tăiat găuri complet (fără inel de protecție), echipat cu 1 cuțit oblic HSS/E (Cod 119550) pentru extragerea materialului decupat, fără a permite pătrunderea în material a sculei.

Aplicație:

La mașinile de găurit staționare pentru decuparea cu precizie a găurilor, respectiv șaibelor.

Notă:

Pentru decuparea inelelor, la dimensiunile 00/.. și 00A se pot fixa mai multe portscule pe traversă.

Descriere tehnică

| | |
|-------------------------------|---------------------------|
| Ø burghiului pentru centruire | 6 mm |
| Zonă de tăiere cu un cuțit | 30 - 200 mm |
| Ø cozii | 12 mm |
| Tip produs | Dispozitiv execuție găuri |

Date utilizator

| | Se recomandă pentru | V_c | Cod ISO |
|------------------------------|-----------------------------|----------------------|----------------|
| Alu Termo Pl | recomandat | | |
| Aluminiu (cu așchii scurte) | recomandat | | |
| Alu > 10% Si | recomandat | | |
| Oțel < 500 N/mm ² | recomandat | | |
| Oțel < 750 N/mm ² | recomandat | | |
| Oțel < 900 N/mm ² | recomandat | | |
| INOX < 900 N/mm ² | indicat în anumite condiții | | |
| CuZn | indicat în anumite condiții | | |
| Uni | recomandat | | |
| Umiditate maximă | indicat în anumite condiții | | |
| Uscat | recomandat | | |