

duMONT**Broșă pentru canalele de pană HSS Ajustaj H9, Tip: 22F1****Date comandă**

Numărul de comandă	290407 22F1
GTIN	662600888428
Clasa articolului	29J

Descriere**Aplicație:**

Pentru realizarea de canale de pană conform DIN 6885.

Livrare:

Broșe, inclusiv adaosurile necesare.

Notă:

- **În cazul materialelor mai rezistente, măriți numărul de treceri sau folosiți mai multe broșe speciale (disponibile la cerere).**
- **După prima și a doua trecere din cele trei, ridicați ușor tachelul – broșa se îndreaptă automat.**
- **La cerere se pot livra broșe cu strat de acoperire și broșe cu dimensiuni inch.**
- **PRESELE sunt prezentate în volumul 2 (Scule de mână și de măsurare).**
- **Ref. 28, 32 și 36 se livrează la cerere în scurt timp.**

Materialul sculei: HSS

Lungimea acului: 505 mm

Grosimea canalului de pană: 22 mm

Adâncimea canalului de pană: 5,4 mm

Pentru Ø de găurire conform DIN 6885: 75 - 85 mm

Lungime de broșare în oțel: 25 - 150 mm

Presiune de broșare necesară la St50 și lungimea maximă de broșare: 4300 kg

Descriere tehnică

Lățime spatelui	25,72 mm
Lungimea acului	505 mm
Grosimea canalului de pană	22 mm
Adâncimea canalului de pană	5,4 mm
Pentru Ø de găurire conform DIN 6885	75 - 85 mm
Număr de treceri	5
Lungime de broșare în oțel	25 - 150 mm
Presiune de broșare necesară la St50 și lungimea maximă de broșare	4300 kg
Materialul sculei	HSS
Tip produs	Sculă de broșat

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Alu Termo Pl	indicat în anumite condiții		
Aluminiu (cu așchii scurte)	recomandat		
Alu > 10% Si	indicat în anumite condiții		
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 900 N/mm ²	indicat în anumite condiții		
INOX < 900 N/mm ²	indicat în anumite condiții		
GG(G)	recomandat		
CuZn	recomandat		
Grafit, GRP, CRP	indicat în anumite condiții		
Ulei	recomandat		

