

Garant**Tarozi de mașină pentru găuri străpunse, neacoperită, MF: M2,5X0,35****Date comandă**

Numărul de comandă	130000 M2,5X0,35
GTIN	4045197997678
Clasa articolului	10N

Descriere**Notă:**

Timp de livrare: 91 de zile calendaristice

Comandă minimă: 25 bucăți

Execuție specială - este exclusă returnarea

Descriere tehnică

Ø Filet	2,5 mm
Pătrat coadă □	2,1 mm
Lungimea totală L	50 mm
Număr de dinți Z	3
Pas filet	0,35 mm
Standard	DIN 371
Clasa de toleranță	ISO 1 4H
Clasa de toleranță	ISO 1X 4HX
Clasa de toleranță	ISO 2 6H
Clasa de toleranță	ISO 2X 6HX
Clasa de toleranță	6H +0,05
Clasa de toleranță	ISO 3 6G
Clasa de toleranță	ISO 3X 6GX

Clasa de toleranță	7H
Clasa de toleranță	7HX
Clasa de toleranță	7G
Clasa de toleranță	7GX
Clasa de toleranță	6H +0,10
Clasa de toleranță	6H +0,20
Ø găurii de centrare	2,15 mm
Adâncimea filetului	7,5 mm
Ø cozii D _s	2,8 mm
Număr caneluri de pretensionare	3
Materialul sculei	HSS E
Tip de filet	M
Dimensiunea filetului	M2,5×0,35
Strat de acoperire	neacoperită
Unghi al flancurilor	60 grad
Normă pentru filet	DIN 13
Forma conului de atac	B
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	Până la 3×D la gaură străpunsă
Direcție de tăiere	pe dreapta
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mașină pentru prelucrare convențională
Inel colorat	fără
Tip produs	Tarod