

Garant**XDMT120516ZDER, HB4420, Tip: S**

Date comandă

Numărul de comandă	212897 S
GTIN	4045197625854
Clasa articolului	21A

Descriere

Notă:Valori de referință pentru $a_e = 0,5...1 \times D / a_{p,max}$

Descriere tehnică

Tip	S
Avans f_z per dinte	0,5 mm
Rază la colț	1,6 mm
Grosimea plăcuței S	5.56 mm
Cod ISO Plăcuță amovibilă	XDMT120516ZDER
Categorie	HB4420
Materialul sculei	Carbură
Adâncime recomandată de așchiere $a_{p,max}$	0,9 mm
Adâncime maximă de așchiere $a_{p,max}$	2 mm

Rază de programare la $a_{p \max}$	3 mm
Numărul de schimbări / tăișuri	3
Strat de acoperire	PVD
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru frezare

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Inconel	recomandat	30 m/min	S
Umiditate maximă	recomandat		