

**Garant****AN.U 120604, Tip: GG**

## Date comandă

Numărul de comandă	215111 GG
GTIN	4045197703118
Clasa articolului	21A

## Descriere

**Execuție:**

Plăcuță amovibilă cu 4 tăișuri, bilaterală, foarte stabilă. Așezare plană optimă datorită suprafețelor de reazem rectificată. Datorită geometriei unice a plăcuțelor amovibile, tăișul nu este slăbit prin găurire.

**Date de utilizare:**

$a_{p\max} = 12 \text{ mm}$ .

$a_p = 10 \text{ mm}$  (Recomandare).

**Atenție:**

Nu este recomandat pentru frezarea canalelor închise!

**Notă:**

Frezare laterală: Valori de referință pentru  $a_e = 0,3 \times D / a_p = 10 \text{ mm}$ .

Rază la colț: 0,4 mm

Avans  $f_z$  per dinte: 0,15 mm

Categorie: HB9720

## Descriere tehnică

Avans $f_z$ per dinte	0,15 mm
-----------------------	---------

Tip	Fontă
Rază la colț	0,4 mm
Categorie	HB9720
Toleranță	K
Cod ISO Plăcuță amovibilă	AN.U 120604
Materialul sculei	Carbura
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru frezare