

Garant**AN.U 120608, Tip: ALU**

Date comandă

Numărul de comandă	215113 ALU
GTIN	4045197703132
Clasa articolului	21A

Descriere

Execuție:

Plăcuță amovibilă cu 4 tășuri, bilaterală, foarte stabilă. Așezare plană optimă datorită suprafețelor de reazem rectificată. Datorită geometriei unice a plăcuțelor amovibile, tășul nu este slăbit prin găurire.

Date de utilizare:

$a_{p\max} = 12$ mm.

$a_p = 10$ mm (Recomandare).

Atenție:

Nu este recomandat pentru frezarea canalelor închise!

Notă:

Frezare laterală: Valori de referință pentru $a_e = 0,3 \times D / a_p = 10$ mm.

Rază la colț: 0,8 mm

Avans f_z per dinte: 0,2 mm

Categorie: HU9815

Descriere tehnică

Tip	ALU
-----	-----

Avans f_z per dinte	0,2 mm
Rază la colț	0,8 mm
Categorie	HU9815
Toleranță	G
Cod ISO Plăcuță amovibilă	AN.U 120608
Materialul sculei	Carbura
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru frezare