

**Garant****Tarozi de mașină pentru găuri străpunse, TiN, MF: M1,1X0,25****Date comandă**

Numărul de comandă	130005 M1,1X0,25
GTIN	4062406003807
Clasa articolului	10N

**Descriere****Notă:**

Timp de livrare: 91 de zile calendaristice

Comandă minimă: 25 bucăți

Execuție specială - este exclusă returnarea

**Descriere tehnică**

Lungimea totală L	40 mm
Adâncimea filetului	3,3 mm
Pas filet	0,25 mm
Standard	DIN 371
Ø cozii D <sub>s</sub>	2,5 mm
Materialul sculei	HSS E
Număr caneluri de pretensionare	2
Număr de dinți Z	2
Clasa de toleranță	ISO 1 4H
Clasa de toleranță	ISO 1X 4HX
Clasa de toleranță	ISO 2 6H
Clasa de toleranță	ISO 2X 6HX
Clasa de toleranță	6H +0,05

Clasa de toleranță	ISO 3 6G
Clasa de toleranță	ISO 3X 6GX
Clasa de toleranță	7H
Clasa de toleranță	7HX
Clasa de toleranță	7G
Clasa de toleranță	7GX
Clasa de toleranță	6H +0,10
Clasa de toleranță	6H +0,20
Pătrat coadă □	2,1 mm
Ø găurii de centrare	0,85 mm
Ø Filet	1,1 mm
Tip de filet	MF
Dimensiunea filetului	M1,1×0,25
Strat de acoperire	TiN
Unghi al flancurilor	60 grad
Normă pentru filet	DIN 13
Forma conului de atac	B
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	Până la 3×D la gaură străpunsă
Direcție de tăiere	pe dreapta
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mașină pentru prelucrare convențională
Inel colorat	fără
Tip produs	Tarod