



Штангенциркуль с цифровым отсчетным устройством ABS, Диапазон измерения: 150НМмм



Данные для заказа

Номер для заказа	412821 150НМ
GTIN	4045197770240
Класс артикула	42А

Описание

Исполнение:

Большой контрастный цифровой дисплей. Измерительные плоскости с точной шлифовкой. Цифровой штангенциркуль с **абсолютной шкалой**, установка нуля не требуется. Электроника автоматически отключается примерно через 5 минут и включается в момент начала измерения.

- **Очень высокая точность благодаря растровой линейке.**
- **Электроника с корпусом разъединены. Электроника установлена непосредственно на сдвижной части. Измерительное усилие передается непосредственно на измерительные плоскости. Таким образом, штангенциркуль позволяет делать меньше ошибок и обладает более длительным сроком службы.**
- **В прочном металлическом корпусе.**

С **твердосплавными измерительными плоскостями** как на губках, так и на вершинах.
комплект поставки:

Включая элемент питания № 081560 разм. CR2032.

Упаковка: Прочный футляр

Стандарт: DIN 862

переключаемое считывание: мм / дюймы

Глубиномер: плоский

Сохранение измеряемой величины: Установка нуля один раз

Калибровка: А1

считывание: 0,01 мм

считывание: 0,0005 дюйм

предел погрешности: 0,03 мм

длина губки штангенциркуля: 40 мм

Техническое описание

переключаемое считывание	мм / дюймы
Диапазон измерения	0 - 150 мм
Калибровка	A1
материал корпуса	Металл
длина губки штангенциркуля	40 мм
Стандарт	DIN 862
Глубиномер	плоский
предел погрешности	0,03 мм
автоматическое отключение	да
считывание	0,01 мм
считывание	0,0005 дюйм
Измерительная плоскость	Твёрдый сплав
имеется глубиномер	да
Сохранение измеряемой величины	Установка нуля один раз
Номер артикула – батареи/аккумуляторы, входящие в комплект	081560 CR2032
Количество подключенных батарей	1
питание	Работающий(ая) от элементов питания
Измерительный инструмент	цифровой
Материал	Специальная сталь, нержавеющая сталь
все детали	закалённый
Упаковка	Прочный футляр
Тип продукта	Универсальный штангенциркуль

Услуги

Калибровка Штангенциркуль / штангенглубиномер макс. диапазон измерения 200 мм	011030 200
---	------------

Маркировка с лазерной маркировкой Тип	018940
Калибровка DAkkS Штангенциркуль / штангенглубиномер макс. диапазон измерения 200 мм	011050 200
Калибровка Штангенциркуль / штангенглубиномер макс. диапазон измерения 200 мм	021000 200
Калибровка DAkkS Штангенциркуль / штангенглубиномер макс. диапазон измерения 200 мм	021010 200

Дополнительное оснащение

Винт для крепления глубиномера	412230
Мини-батарейка / спец. элементы питания Тип элементов питания CR2032	081560 CR2032
Пластиковый футляр Тип MS150	412470 MS150
Пластиковый футляр Тип MS150	412468 MS150