

HOLEX**Обдирочный шлифовальный круг „2 в 1“, Ø × толщина круга: 150X6мм**

Данные для заказа

Номер для заказа	560500 150X6
GTIN	4045197802002
Класс артикула	52M

Описание

Исполнение:

- **Зерно, связка, добавки с активными шлифующими свойствами, а также армирующие вещества обдирочных шлифовальных кругов оптимально подобраны для обеспечения максимальной производительности резания и периода стойкости в каждой конкретной области применения.**
- **Форма: обдирочные шлифовальные круги изогнутые (форма 27, 28, 29)**
- **Угол шлифования от 20° до 30°**
- **Использование на электрических и пневматических угловых шлифовальных машинах с макс. окружной скоростью 80 м/с для шлифования сварных швов, плоскостей и кромок.**

Обдирочный шлифовальный круг для **стали и нержавеющей стали** с **длительным периодом стойкости** и высокой производительностью.

Спецификация: A30Q-BF.

макс. окружная скорость: 80 м/с

Ø отверстия: 22,23 мм

Техническое описание

Ø круга	150 мм
Ø отверстия	22,23 мм
Толщина круга	6 мм
Макс. частота вращения	10200 мин ⁻¹
Код абразивного материала	A
Спецификация	A30Q-BF
Содержание железа, серы и хлора	< 0,1 %
рекомендуемый угол к поверхности	20-30 градусов
оптимально подходит для материала	Сталь
оптимально подходит для материала	Нержавеющая сталь
макс. окружная скорость	80 м/с
Тип продукта	Обдирочный шлифовальный круг

Данные пользователя

	соответствие	V _c	Код ISO
алюминий, магний	подходит частично		
сталь < 900 Н/мм ²	подходит		
сталь < 1400 Н/мм ²	подходит		
сталь < 55 HRC	подходит		
сталь < 60 HRC	подходит		
сталь < 67 HRC	подходит частично		
INOX	подходит частично		
Ti	подходит частично		
СЧ(ВЧ)	подходит частично		
CuZn	подходит частично		
пластмасса, стеклопластик	подходит частично		
сухая	подходит		

