

HOLEX**Микрометр для измерения пазов, Диапазон измерения: 0-25 мм****Данные для заказа**

Номер для заказа	421900 0-25
GTIN	4045197203953
Класс артикула	42B

Описание**Исполнение:**

С невращающимся шпинделем и измерительными лезвиями с лысками. Микрометрический винт и пятка из закаленной стали, управляющие и отсчетные элементы с матовым хромированным покрытием.

комплект поставки:

От разм. 25–50 с 1 установочной мерой.

Упаковка: прочный футляр

Шкала барабана: 1/50 мм

Калибровка: B1

считывание: 0,01 мм

Ø винта: 8 мм

шаг винта: 0,5 мм

Ширина измер. лезвий: 0,75 мм

Длина измер. лезвий: 6,5 мм

Техническое описание

Ø винта	8 мм
Шкала барабана	1/50 мм
Диапазон измерения	0 - 25 мм
Длина измер. лезвий	6,5 мм
шаг винта	0,5 мм

Ширина измер. лезвий	0,75 мм
считывание	0,01 мм
Калибровка	B1
Стандарт	DIN 863
Измерительный инструмент	аналоговый
Упаковка	прочный футляр
Тип продукта	Специальный микрометр

Услуги

Калибровка Микрометр макс. диапазон измерения 25 мм	012050 25
Маркировка с лазерной маркировкой Тип	018940
Калибровка DAkkS Микрометр макс. диапазон измерения 100 мм	012060 100
Калибровка Микрометр макс. диапазон измерения 25 мм	022000 25
Калибровка DAkkS Микрометр макс. диапазон измерения 100 мм	022010 100