

**Garant****Tarozi de mașină pentru găuri străpunse, TiN, MF: M1,8X0,2****Date comandă**

Numărul de comandă	130005 M1,8X0,2
GTIN	4062406003890
Clasa articolului	10N

**Descriere****Notă:**

Timp de livrare: 91 de zile calendaristice

Comandă minimă: 25 bucăți

Execuție specială - este exclusă returnarea

**Descriere tehnică**

Adâncimea filetului	5,4 mm
Materialul sculei	HSS E
Pătrat coadă □	2,1 mm
Număr de dinți Z	2
Ø găurii de centrare	1,6 mm
Număr caneluri de pretensionare	2
Ø Filet	1,8 mm
Clasa de toleranță	ISO 1 4H
Clasa de toleranță	ISO 1X 4HX
Clasa de toleranță	ISO 2 6H
Clasa de toleranță	ISO 2X 6HX
Clasa de toleranță	6H +0,05
Clasa de toleranță	ISO 3 6G

Clasa de toleranță	ISO 3X 6GX
Clasa de toleranță	7H
Clasa de toleranță	7HX
Clasa de toleranță	7G
Clasa de toleranță	7GX
Clasa de toleranță	6H +0,10
Clasa de toleranță	6H +0,20
Lungimea totală L	40 mm
Standard	DIN 371
Pas filet	0,2 mm
Ø cozii D <sub>s</sub>	2,5 mm
Tip de filet	M
Dimensiunea filetelui	M1,8×0,2
Strat de acoperire	TiN
Unghi al flancurilor	60 grad
Normă pentru filet	DIN 13
Forma conului de atac	B
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	Până la 3×D la gaură străpunsă
Direcție de tăiere	pe dreapta
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mașină pentru prelucrare convențională
Inel colorat	fără
Tip produs	Tarod