

Garant**Fazetková fréza, s otvorom, Uhol γ : 50Stupeň****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	215700 50
GTIN	4045197708168
Trieda položky	210

Popis**Upozornenie:**

- **Odporúčané otočné rezné platničky na zrážanie hrán: Č. 215720; 215724; 215728; 215744; 215758.**
- **Použitie iných otočných rezných platničiek môže mať za následok obmedzenie životnosti nástroja a kvality povrchu.**
- **Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. 211750 veľ. 5,0 s čepelou č. 674252 veľ. 15IP.**

Technický opis

vhodná otočná rezná platnička	AP.. 1604..
najmenší \varnothing D	35 mm
dosiahnuteľná dĺžka úkosu l	30 mm
efektívny počet rezných hrán Z_{eff}	3
Uhol γ	50 Stupeň
Celková dĺžka L_{celk}	50 mm

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	219811 (15IP; 5,0 Nm)
dosiahnuteľná výška úkosu h	23 mm
Ø polohovacieho otvoru	27 mm
najväčší Ø D ₁	73 mm
dosiahnuteľná šírka úkosu b	18 mm
Posuv zubu pri h _{max}	0,13 mm
Počet otočných rezných platničiek	6
Prevedenie stopky	s otvorom
Vnútorne chladenie	áno
Výmena nástrojov	PowerCard
Druh produktu	Fazetková fréza

Príslušenstvo

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 10-dielne	219811
Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený uťahovací moment 5,0	211750 5,0
Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP