

Garant**Povrchové skľučovadlo Tvar AD, SK 50, ultrakrátka, Ø upnutia D1: 16****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	300412 16
GTIN	4045197708328
Trieda položky	31A

Popis**Prevedenie:**

Upevňovacia skrutka s drážkou upínača.

Použitie:

Na upnutie nástrojov s bočnou unášacou plochou podľa DIN 1835 B a DIN 6535 HB.

Norma:

Ähnlich DIN 69871.

Zvláštne príslušenstvo:

Ťažný čap (AB) č. 308600 – 308806, upínací kľúč AB č. 308820; 308830, náhradná skrutka č. 309901.

Technický opis

Ø upnutia D ₁	16 mm
Dĺžka výčnelku Rozmer A	35 mm
Vonkajší Ø D	69,9 mm
Upínač	SK 50, ultrakrátka
Norma	DIN 6359
Norma upínača	ISO 7388-1
Tvar	AD

Kvalita vyváženia G pri otáčkach	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Presnosť obvodovej hádzavosti	≤ 3 μm
Druh produktu	Povrchové skľučovadlo