

**Garant****CNMG 120416, Typ: HB7020**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	250328 HB7020
GTIN	4045197711212
Trieda položky	21G

## Technický opis

Posuv f	0,25 - 0,6 mm/ot,
Uhlový Polomer	1,6 mm
Hĺbka rezu $a_p$	1,5 - 8 mm
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	100 - 300 m/min
Hlavné použitie	P
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Lamač triesok	SG
Typ	HB7020
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Hrubovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CNMG 120416

Počet výmien/rezných hrán	4
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie