

**Garant****Vyvrtavacia tyč ocel', ľavé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 32/16mm**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	251017 32/16
GTIN	4045197711625
Trieda položky	21T

## Popis

**Upozornenie:**

Používajte s vymeniteľnou doštičkou KNUX 1604..R.

## Technický opis

Súprava pružín	259044 3
Skrutka pre čelusť	259021 3
Upínacia príložka	259038 16
Kolík	259049 4
Odsadenie stredu L <sub>3</sub>	22 mm
Pružina	259046 3
vhodná otočná rezná platnička	KNUX 1604.. R/L
Podložka	259031 4
Veľkosť doštičiek	16 mm
Minimálny priemer predvrtania D <sub>min</sub>	40 mm
Držiak ISO-kód	A32U CKUNR/L16
Celková dĺžka L	350 mm
Výška upínania L <sub>2</sub>	31 mm
Uhol nastavenia k	93 Stupeň
Ø stopky D <sub>s</sub>	32 mm

Norma	Výrobná norma
Druh použitia	ľavé
Vnútoraná hrúbka zatočenia do	3×D
Vnútorané chladenie	áno
Použitie	pozdĺžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč

## Príslušenstvo

Kolík Typ 4	259049 4
Bit Precision pre šesťhran, 1/4 palca E 6,3 Šesťhran 4	674242 4
Pružina Typ 3	259046 3
Upínacia príložka Typ 16	259038 16
Súprava pružín10-dielne Typ 3	259044 3
Skrutka na úpinku Typ 3	259021 3
Podložka Typ 4	259031 4
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 1600	659906 1600
Čepel' 8 mm, s magnetomso 1/4 palca upínaním skrutkovacích hrotov Celková dĺžka 50	659874 50
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 1600	659957 1600