

Garant**Presný kuželový záhlbník 90°, bez povlaku, Vonkajšie Ø Dc: 40mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	150150 40
GTIN	4045197710734
Trieda položky	11M

Popis

Prevedenie:

Všetky hříbdlá s 3 reznými ranami, radiálne podbrúsené.

Drážky na odvod triesok brúsené z plného materiálu.

Presný kuželový záhlbník, vyrobený s prísnejšími výrobnými toleranciami ako podľa DIN335-C.

Použitie:

Presný kuželový záhlbník pre zhotovovanie hladkých kuželových záhlbení.

Technický opis

najhlbší Ø záhlbníka pre otvory od	10 mm
Posuv f v oceli < 500 N/mm ²	0,25 mm/ot,
Vonkajší Ø	40 mm
Tolerancia stopky	h9
Ø stopky D _s	12 mm
Celková dĺžka L	75 mm
Počet rezných hrán Z	3
Povrchová úprava	bez povlaku
Uhol zápuštného hrotu	90 Stupeň
Rezný materiál	HSS
Norma	DIN 335 C

Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Stupňovitý a kužeľový záhlbník

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Hliníkové plasty	vhodný	70	N
Alu (krátke rezanie)	vhodný	33	N
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	28	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	27	P
Oceľ < 900 N/mm ²	podmienene vhodný	27	P
mokrú maximum	vhodný		
suché	podmienene vhodný		