

**Garant****Vyvrtavacia tyč ocel', pravé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 25/16mm**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	251016 25/16
GTIN	4045197711571
Trieda položky	21T

## Popis

**Upozornenie:**

Používajte s vymeniteľnou doštičkou KNUX 1604..L.

## Technický opis

vhodná otočná rezná platnička	KNUX 1604.. R/L
Odsadenie stredu L <sub>3</sub>	20,5 mm
Súprava pružín	259044 3
Veľkosť doštičiek	16 mm
Upínacia príložka	259038 17
Držiak ISO-kód	A25T CKUNR/L16
Skrutka pre čelusť	259021 3
Kolík	259049 4
Minimálny priemer predvrtania D <sub>min</sub>	36 mm
Celková dĺžka L	300 mm
Výška upínania L <sub>2</sub>	23 mm
Uhol nastavenia k	93 Stupeň
Ø stopky D <sub>s</sub>	25 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	pravé

Vnútrohá hrúbka zatočenia do	3xD
Vnútrohé chladienie	áno
Použitie	pozdlžné sústruženie, vnútorhé
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč

### Príslušenstvo

Upíniacia príložka Typ 17	259038 17
Skrutka na úpinku Typ 3	259021 3
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 1600	659906 1600
Čepeľ 8 mm, s magnetomso 1/4 palca upínaním skrutkovacích hrotov Celková dĺžka 50	659874 50
Bit Precision pre šesťhran, 1/4 palca E 6,3 Šesťhran 4	674242 4
Súprava pružín10-dielne Typ 3	259044 3
Kolík Typ 4	259049 4
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 1600	659957 1600