


**Garant****WNMG 080408, Typ: HB7020**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	252208 HB7020
GTIN	4045197711335
Trieda položky	21G

## Popis

## Technický opis

Posuv f	0,25 - 0,6 mm/ot,
Hĺbka rezu $a_p$	1,5 - 6 mm
Uhlový Polomer	0,8 mm
Hlavné použitie	P
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	100 - 300 m/min
Lamač triesok	SG
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Typ	HB7020
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Hrubovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	WNMG 080408

Počet výmien/rezných hrán	6
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie