

Garant**Vyvrtavacia tyč ocel', ľavé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 25/16mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	251017 25/16
GTIN	4045197711618
Trieda položky	21T

Popis

Upozornenie:

Používajte s vymeniteľnou doštičkou KNUX 1604..R.

Technický opis

Držiak ISO-kód	A25T CKUNR/L16
Upínacia príložka	259038 16
Skrutka pre čelusť	259021 3
Veľkosť doštičiek	16 mm
Odsadenie stredu L ₃	20,5 mm
vhodná otočná rezná platnička	KNUX 1604.. R/L
Súprava pružín	259044 3
Minimálny priemer predvrtania D _{min}	36 mm
Kolík	259049 4
Celková dĺžka L	300 mm
Výška upínania L ₂	23 mm
Uhol nastavenia k	93 Stupeň
Ø stopky D _s	25 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	ľavé

Vnútorhá hrúbka zatočenia do	3xD
Vnútorné chladienie	áno
Použitie	pozdĺžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč

Príslušenstvo

Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 1600	659906 1600
Čepeľ 8 mm, s magnetomso 1/4 palca upínaním skrutkovacích hrotov Celková dĺžka 50	659874 50
Upínacia príložka Typ 16	259038 16
Bit Precision pre šesťhran, 1/4 palca E 6,3 Šesťhran 4	674242 4
Súprava pružín10-dielne Typ 3	259044 3
Kolík Typ 4	259049 4
Skrutka na úpinku Typ 3	259021 3
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 1600	659957 1600