

Garant**Kopírovacia fréza krátka, Valcová stopka, Ø D: 8mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	212601 8
GTIN	4045197712615
Trieda položky	210

Popis**Prevedenie:**

Presné osadenie vložky vďaka optimálnej konštrukcii tolerancií a osadenia doštičiek. Najvyššia garantovaná presnosť prestavenia: $\pm 0,015$ mm. Bez vnútorného chladenia.

Použitie:

Univerzálne použitie pre dokončovacie a polodokončovacie operácie.

Ocel' – pre výrobu nástrojov a foriem pre dokončovacie operácie.

Upozornenie:

Otáčky vypočítajte podľa účinného $\varnothing D_w$. Použite momentový skrutkovac GARANT TQ c. **211750 vel. 0,9** s cepelou c. **674252 vel. 7IP**.

Technický opis

Dĺžka výčnelku L_1	32 mm
Skrutka pre vymeniteľné doštičky	219870 (7IP; 0,9 Nm)
\varnothing rezných hrán D_c	8 mm
Celková dĺžka L_{celk}	92 mm
$\varnothing d_1$	7,2 mm
\varnothing stopky D_s h6	12 mm
Počet rezných hrán Z	2
Vnútorné chladenie	nie

Prevedenie stopky	Valcová stopka
Použitie frézy	Kopírovacie frézovanie
Výmena nástrojov	PowerCard
Druh produktu	Kopírovacia fréza

Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 7IP	674252 7IP
Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený ťahovací moment 0,9	211750 0,9
Upínacia skrutka	219870