

Garant**Kopírovacia fréza, so závitom, Ø D: 10mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	212620 10
GTIN	4045197712783
Trieda položky	210

Popis**Prevedenie:**

Bez vnútorného chladenia.

Presné osadenie vložky vďaka optimálnej konštrukcii tolerancií a osadenia doštičiek.

Najvyššia garantovaná presnosť prestavenia: $\pm 0,015$ mm.

Použitie:

Univerzálne použitie pre dokončovacie a polodokončovacie operácie.

Oceľ – pre výrobu nástrojov a foriem pre dokončovacie operácie.

Upozornenie:

Otáčky vypočítajte podľa účinného $\varnothing D_w$. Použite momentový skrutkovac GARANT TQ c. **211750 vel. 1,2** s cepelou c. **674252 vel. 8IP**.

Technický opis

\varnothing rezných hrán D_c	10 mm
Skrutka pre vymeniteľné doštičky	219871 (8IP; 1,2 Nm)
$\varnothing D_1$ h6	5,5 mm
Celková dĺžka L_{celk}	23 mm
$\varnothing D_2$	9,5 mm
Montážny závit M	M5
Dĺžka 1	23 mm
Počet rezných hrán Z	2

Vnútorne chladenie	nie
Prevedenie stopky	so závitom
Použitie frézy	Kopírovacie frézovanie
Výmena nástrojov	PowerCard
Druh produktu	Kopírovacia fréza

Príslušenstvo

Upínacia skrutka	219871
Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený uťahovací moment 1,2	211750 1,2
Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP	674252 8IP